


デンタルアーム2

診察・治療時にモニターを最適な位置や角度へ調節可能。




4軸 スタンダードタイプ

タテ・ヨコ 兼用
耐荷重 5.5kg
RoHS 指令準拠

FFP-DENT2-E0


オープン価格

- VESA : 75×75, 100×100
- 質量 : 約2.2kg
- 付属品 : モニター取付ネジ



- 上下左右可動
- 前後傾斜
- 左右角度調節
- 縦横回転

■寸法図



対応ボール径: φ25.4~50.8(mm)


4軸 延長アームタイプ

タテ・ヨコ 兼用
耐荷重 9kg
RoHS 指令準拠

FFP-DENT2-E1-18


オープン価格

- VESA : 75×75, 100×100
- 質量 : 約2.8kg
- 付属品 : モニター取付ネジ



- 上下左右可動
- 前後傾斜
- 左右角度調節
- 縦横回転

■寸法図



対応ボール径: φ25.4~50.8(mm)


5軸 延長アームタイプ

タテ・ヨコ 兼用
耐荷重 9kg
RoHS 指令準拠

FFP-DENT2-E2-18


オープン価格

- VESA : 75×75, 100×100
- 質量 : 約3.6kg
- 付属品 : モニター取付ネジ



- 上下左右可動
- 前後傾斜
- 左右角度調節
- 縦横回転

■寸法図



対応ボール径: φ25.4~50.8(mm)


バルーンアーム2タイプ

タテ・ヨコ 兼用
耐荷重 9kg
RoHS 指令準拠

FFP-DENT2-BA75


オープン価格

- VESA : 75×75, 100×100
- 質量 : 約4.7kg
- 付属品 : モニター取付ネジ



- 上下左右可動
- 前後傾斜
- 左右角度調節
- 縦横回転

■寸法図



対応ボール径: φ25.4~50.8(mm)

(バルーンアーム2) 垂直ベース+ボールクランプ付タイプ【FFP-BA75-BWPC-2】と同一仕様です。


バルーンアーム2 延長タイプ

タテ・ヨコ 兼用
耐荷重 9kg
RoHS 指令準拠

FFP-DENT2-BA75-E1


オープン価格

- VESA : 75×75, 100×100
- 質量 : 約5.5kg
- 付属品 : モニター取付ネジ



- 上下左右可動
- 前後傾斜
- 左右角度調節
- 縦横回転

■寸法図



対応ボール径: φ25.4~50.8(mm)

(バルーンアーム2) 垂直ベース+ボールクランプ+延長アーム付タイプ【FFP-BA75-BWPC-EF-2】と同一仕様です。

※モニターの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の耐荷重値より性能が下がる場合があります。