

# 簡易ロック式アーム

内視鏡 放射線読影 デンタル ICU HCU ナースステーション



▲FFP-SL02-P600設置例

ツマミを回すだけで角度固定が可能。  
ノートPCやキーボードが搭載できる機種もラインナップ。

## アーム位置の調整と固定が可能

上下左右の回転ができる各関節で、見やすい位置へモニターを調整できます。また、本体側面のツマミを回すだけで、アーム本体の角度固定が可能です。

モニターアーム: 左右各90°  
ノートPCアーム: 左右各90°  
その他のアーム: 左105°/右102°

クランプ(大): 360°  
直付け水平ベース(大): 360°  
垂直ベース各種: 左右各100°  
スライド式各種ベース: 左右各110°



※イメージはFFP-SL01-BPB-2


## 豊富なアームラインナップ

モニターに加えキーボードも搭載可能なアームや、ノートPC・キーボード単体用のアームもご用意。

**KVMアーム**  
モニターとキーボードが搭載可能。

**ノートPCアーム**  
ノートPC専用のアーム。

**キーボードアーム**  
キーボード専用のアーム。



※上記イメージは全てポールクランプ付垂直ベース仕様

型番の指定方法 1 本体選択 2 取付金具型番 3 延長アーム有りの場合  
FFP-SL01/SL02/SL03/SL04--EF-2

※スライド式垂直ベースとフランジベースは型番最後の「-2」が付きません。例: FFP-SL01-P600


## 1. 使用用途に応じて、本体を選択可能です。

### モニターアーム

タテ・ヨコ 兼用 耐荷重 9kg RoHS 指令準拠

型番 **FFP-SL01**  
VESA 75×75, 100×100  
質量 4.1kg (取付金具を除く) 塗装色 ホワイト

上下左右可動  
前後傾斜  
左右角度調整  
縦横回転




### KVMアーム

タテ・ヨコ 兼用 耐荷重 9kg キーボードトレイ耐荷重 5kg RoHS 指令準拠

型番 **FFP-SL02**  
VESA 75×75, 100×100  
質量 6.6kg 塗装色 ホワイト

上下左右可動  
前後傾斜  
左右角度調整  
縦横回転




キーボードトレイ  
有効寸法: 460×200mm  
マウストレイ  
ストローク: 168.8mm

### ノートPCアーム

ノートPCトレイ耐荷重 5kg RoHS 指令準拠

型番 **FFP-SL03**  
質量 5.1kg (取付金具を除く) 塗装色 ホワイト

上下左右可動  
左右角度調整




ノートPCトレイ  
有効寸法: 337.6×337.6mm

### キーボードアーム

キーボードトレイ耐荷重 5kg RoHS 指令準拠

型番 **FFP-SL04**  
質量 5.2kg (取付金具を除く) 塗装色 ホワイト

上下左右可動  
左右角度調整



キーボードトレイ  
有効寸法: 460×200mm  
マウストレイ  
ストローク: 168.8mm

## 2. 設置環境に応じて、取付金具を選択可能です。

<p><b>クランプ(大)</b> テーブル等でボルト等を使わずに固定する際にご確認ください。取付可能なテーブルの厚さ: 15~65mm</p> <p><b>BCB</b></p>	<p><b>直付け水平ベース(大)</b> テーブルやカウンターにアームを直接ボルトで固定する際に使用します。</p> <p><b>BPB</b></p>
<p><b>直付け垂直ベース</b> 壁面などの垂直面に設置する際に使用します。</p> <p><b>BPW</b></p>	<p><b>垂直ベース+ポールクランプ</b> アームをポールに取り付ける際に使用するクランプです。25.4φ~50.8φのポールに対応。</p> <p><b>BWPC</b></p>
<p><b>スライド式垂直ベース各種</b> 壁面などの垂直面に設置する際に使用します。(300mm/600mm/900mmの3種)</p> <p><b>P300 / P600 / P900</b></p>	<p><b>スライド式フランジベース</b> テーブルやカウンターなど水平面に設置する際に使用します。アーム取り付け位置高さが調整可能です。</p> <p><b>FLB</b></p>

## 3. 延長アームの有無を選択します。

<p><b>延長アーム</b> アームの長さを延長する際に使用します。質量: 約0.6kg</p> <p><b>EF</b></p>	<p>取付イメージ</p>	<p>※スライド式垂直ベース各種およびスライド式フランジベースには取り付けできません。 ※2本以上の取り付けはできません。</p>
--	---------------	---

**この製品のPOINT!** ロック機能を完備しており、アームを固定しながらの作業が可能です!